



卓上型超音波洗浄器

Ultrasonic Benchtop Cleaner

SWシリーズ



Sシリーズ



MJシリーズ



オーダーメイド



SWシリーズ



他にはない充実した機能搭載

- スweep発振でムラの無い洗浄が可能
- 断続発振(ディガス)機能で槽内脱気、効率的な洗浄が可能
- ブースト機能で強力洗浄を実現
- ヒーター、タイマー機能搭載*

型式	超音波出力(W)	周波数(kHz)	外形寸法(mm) W×D×H	槽内寸法(mm) W×D×H	液容量(L)	重量(kg)	電源電圧	電源電流(A)
SW1	25	40	206×115×178	190×80×60	約1	1.7	単相AC100V 50/60Hz	1
SW1H	25		206×115×178	190×80×60	約1	1.7		1.5
SW3	80		300×179×214	240×137×100	約3	2.7		1.5
SW3H	80		300×179×214	240×137×100	約3	2.8		5
SW6H	150		365×186×264	300×150×150	約6	4.8	8	
SW12H	200		365×186×264	300×240×200	約12	7.5	15	
SW30H	300		568×340×321	500×300×200	約30	11	20	
SW45H	400		615×370×467	500×300×300	約45	25	単相AC200V 50/60Hz	15
SW90H	800		715×570×467	600×500×300	約90	42	50/60Hz	20

※温度設定範囲は30℃～75℃
 ※上部カバー、ステンレスバスケット等はオプション
 ※SW1とSW3は、ヒーターは付いておりません

Sシリーズ



工業用部品・金型洗浄などに最適

- オールステンレス構造で優れたメンテナンス性
- 耐久性の高いBLT振動子と効率発振回路による低消費電力
- 温度調節器の採用で任意温度が可能(最大温度70度)
- タイマー機能で洗浄時間の設定が可能
- 超音波出力は10%～100%内で10%毎の設定が可能
- 周波数変更、サイズ変更、エアパーシジ仕様等にも完全対応

型式	超音波出力(W)	周波数(kHz)	外形寸法(mm) W×D×H	槽内寸法(mm) W×D×H	液容量(L)	重量(kg)	電源電圧	電源電流(A)
S2010	200	40	325×265×325	295×235×153	約10	8	単相AC100V 50/60Hz	5
S4020	400		530×325×325	490×290×153	約20	13		8

※温度設定範囲は10℃～70℃
 ※付属品：蓋・ドレン・バルブ
 ※オプション：バスケット・スノコ・インサートトレイ

MJシリーズ



アクセサリ類の洗浄に最適

- MJ-01は入歯、ブラシ、メガネ、指輪、ネックレス等、様々な洗浄に最適
- MJ-02は強力な業務用BLT振動子を使用、長時間、ハイパワーでの洗浄が可能

型式	超音波出力(W)	周波数(kHz)	外形寸法(mm) W×D×H	有効槽内寸法(mm) W×D×H	液容量(L)	デジタルタイマー	重量(kg)	電源電圧	電源電流(A)
MJ-01	30	42	255×155×115	150×90×35	約0.5	1～5分(1分毎に設定可)	1.0	単相AC100V 50/60Hz	1
MJ-02	45		205×195×150	165×130×50	約1	5～30分(5分毎に設定可)	1.5		

※MJ-01は、時計バンド用ホルダー付だからバンド部のみを安全に洗浄できます。

※カタログに記載された内容および製品の仕様は、改良の為、予告なく変更することがあります。

●お問い合わせは・・・

●発売元



日本アレックス株式会社

本社・工場 〒277-0872 千葉県柏市十倉二348-149
 TEL04-7137-2081 FAX04-7137-2083
 大阪営業所 〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1-21-8
 TEL06-4860-4111 FAX06-4860-4112
 ホームページ <http://www.nalex.co.jp/>
 E-mail info@nalex.co.jp